

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 100 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 75 x 23 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 77 x 67 mm

Artikelnummer: 139512



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Apparaatwielen

Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 100 kg
- met kunststof-banden
- diameter x breedte 75 x 23 mm
- schroefgatafstand 62x52/50x42 mm, schroefgat-Ø 8,5 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 77 x 67 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen, uitlading 33 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	apparaatwiel	totale hoogte	102 mm
bouwmodel	zwenkwiel	wielbreedte	23 mm
draagvermogen	100 kg	uitlading	33 mm
banden	kunststof	lengte plaat	77 mm
wiel-ø	75 mm	breedte plaat	67 mm
materiaal velg	kunststof	afstand schroefgat	62x52/50x42 mm

wiellager	glijlager	schroefgat-ø	8,5 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeed
elektrisch geleidend	nee	kleur velg	zwart
materiaal behuizing	staal	gewicht	0,48 kg
zwenklager	Kogelbaan, twee rijen		

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken