

Schake bakenlamp PowerNox

lampen: LED, lichtuitrede eenzijdig in geel, hoogte x breedte x diepte 290 x 200 x 85 mm, uitgerust met schemerautomaat

Artikelnummer: 218635



Schake Bakenlamp PowerNox

bakenlamp

- geschikt voor buiten
- lampen: LED
- energie-efficiëntieklasse A
- lichtuitrede eenzijdig in geel
- hoogte x breedte x diepte 290 x 200 x 85 mm
- spanningsverzorging via Batterij
- uitgerust met schemerautomaat
- van kunststof in geel
- BAST-getest

Technische details

afbakening en verkeer	beheersysteem	diepte	85 mm	
	beheersysteem	bakenlamp	spanningsverzorging	Batterij
plaats van toepassing	buiten	waarschuwingsslamp	schemerautomaat	

		uitrusting
type lamp	LED	kleur bak geel
energie-efficiëntieklasse	A	certificering BAST-getest
materiaal	kunststof	WEEE-registratienummer DE56289493
kleur lamp	geel	WEEE-apparaatsort klein apparaat cat. 5
lichtuitstraling	eenzijdig	merk volgens EAR-registers Schake
hoogte	290 mm	gewicht 0,9 kg
breedte	200 mm	

Gerelateerde Producten

218622



Batterij voor waarschuwingslamp, 7 Ah spanning, 6 V vermogen

Dit past ook bij ...

221168



dispenser voor oordoppen, uitrusting: vulstandmeter, van ABS in blauw

221169



oordoppen in navulverpakking, geluiddemping 29 dB, van polymeerschuimstof in geel

221170



oordoppen in navulverpakking, geluiddemping 29 dB, van polyethaanschuim in oranje

221195



oordoppen in navulverpakking, geluiddemping 37 dB, van polyethaanschuim in oranje

221196



oordoppen in navulverpakking, geluiddemping 28 dB, van polymeerschuimstof in geel

221212



werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit

221266



werkhandschoen, van jersey/geitenleer in blauw, handrug van jersey van katoen, ademend en naadloos, afmeting 9

221309



waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat

221310



waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neonoranje, afmeting eenheidsmaat