

## Cascao roulette pivotante



bandage polypropylène, diamètre 125 mm, moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes, longueur moyeu 50 mm, jante en polypropylène, jante avec pare-fils, fixation avec panneau



**Numéro d'article: 243270**

roulette pivotante

- bandage polypropylène
- diamètre 125 mm
- moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes
- longueur moyeu 50 mm
- jante en polypropylène
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette pivotante	frein	sans
pneumatique	polypropylène	pare-fils	oui
Diamètre de roue	125 mm	Longueur de moyeu	50 mm

matériau de jante	polypropylène	distance trou de vis	80/77x60 mm
roulement	Palier de pivotement	surface de boîtier	galvanisé
élément de fixation	panneau	Poids	0,8 kg