






Technische Daten

(Typische Werte nach 1 Jahr Lagerung bei 25 °C)


System	Lithium-Thionylchlorid
Nennspannung	3,6 V
Nennkapazität	1,5 Ah
Nennstrom	1,3 mA
max. Dauerentladestrom	75 mA
Pulsstromfähigkeit	150 mA
Anodenoberfläche	9 cm ²
Lithiummenge	0,5 g
Gewicht	12,5 g
Rauminhalt	5,2 cm ³
Temperaturbereich	-55 °C ... +85 °C




SL-761/S




SL-761/T




SL-761/P



SL-761/PR



SL-761/PT



Verfügbare Anschlussarten

SL-761/S	Standard	Sach-Nr.
SL-761/T	Anschlussfahnen	11 1 07611 00
SL-761/P	Anschlussdrähte	11 1 07612 00
SL-761/PR	Radiale Pins	11 1 07613 00
SL-761/PT	Verpolsichere Pins	11 1 07614 00

WARNING:
Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 100 °C, incinerate, or expose contents to water.