

Artikelnummer: 96014

Kurzbeschreibung: Plateauwagen met 2 wanden, 1200x770 mm

Langbeschrijving: Plateauwagen met 2 roosterwanden:
[ul] met 2 hoge schotten robuuste constructie helpt u bij al uw transportwerk standaard gepoedercoat, blauw RAL 5010 laadvlak en wanden van mdf-plaat, beukendecor kopschotten: 500 mm hoog laadhoogte: 285 mm draagvermogen: 500

kg[ul]Onderstel[ul] zeer wendbaar, ook in een kleine ruimte 2 zwenk- en 2 bokwielen, ø 200 mm, beide zwenkwielen met vastzetter vlg. EN 1757-3 geringe rolweerstand, onderhoudsvrij bekasting van verzinkt plaatstaal zwenklager met dubbele kogelkrans[ul]

