

**Artikelnummer:** 156769

**Kurzbeschreibung:** Werkbank Serie 8001, stationär, höhenverstellbar, B 1250 x T 700 x H 840-1040 mm

**Langbeschreibung:** Werkbank Serie 8001, stationär, höhenverstellbar, mit Schublade, B 750 bis 2000 mm: Die stationäre Werkbank Serie 8001 ist in dieser Ausführung höhenverstellbar und bietet eine Schublade. Dabei kann die Werkbank Serie 8001 in einer Breite zwischen 750 und 2000 mm bestellt werden. Die stationäre Werkbank Serie 8001 bietet eine 40 mm Buche-Massiv Arbeitsplatte. Ihre Oberfläche ist geschliffen und geölt und bedarf keiner weiteren Behandlung. Hinzu kommen eine 150 mm hohe Schublade, eine 4-seitiger Auflagenrahmen unterhalb der Arbeitsplatte sowie ein Stahlblech-Ablageboden mit einer Fachhöhe von 445 bzw. 620 mm. Während die Schublade eine Tragkraft von 50 kg aufweist, bietet die Werkbank Serie 8001 eine Flächenlast von 1250 kg. Die Gestellfüsse aus Profi I-Stahlrohr sind von 840 auf 1040 mm höhenverstellbar und ausgestattet mit einem Niveausgleich und Anti-Rutsch-Noppen. Die Werkbank Serie 8001 ist wahlweise in den Breiten 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm bestellbar und wird fertig montiert geliefert. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Höhenverstellbare Gestellfüsse mit Niveausgleich und Anti-Rutsch-Noppe Auflagenrahmen, 4-seitig unter der Arbeitsplatte Mit Schublade: 1 x 150 mm Tragkraft Schublade: 50 kg Stahlblech-Ablageboden, Fachhöhe 445/620 mm Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 mm Breite: wahlweise 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm Höhe: von 840 bis 1040 mm



**EAN/GTIN:** 4040376234254