

## **cabine pour bouteilles de gaz**

pour 24 bouteilles de gaz de diamètre 220 mm, hauteur x largeur x profondeur 2055 x 2100 x 1250 mm, avec porte battante double grillagée, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel



Numéro d'article: 200488



## **Cabine pour bouteilles de gaz**

cabine pour bouteilles de gaz


- pour stockage en plein air
- pour 24 bouteilles de gaz de diamètre 220 mm
- hauteur x largeur x profondeur 2055 x 2100 x 1250 mm
- bras séparateurs pliants avec chaîne de sécurité
- sans soubassement
- avec porte battante double grillagée
- en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
- répond aux exigences TRGS 510
- Produit livré livré monté
- À NOTER : déchargement par gerbeur ou par grue obligatoire

### **Détails techniques**





type de stockage de produits dan	conteneur	type de porte	porte battante double grillagée
type de conteneur	cabine pour bouteilles de gaz	isolation	non
lieu de stockage	en plein air	matériau	acier

considération comme matière dang	gaz	surface	laqué
capacité	bouteille de gaz 24x50 l	couleur	bleu// RAL 5015
Capacité bouteilles de gaz Ø 220	24 pièce	coupe-feu	pas protégé contre les incendies
hauteur	2055 mm	livraison	livré monté
largeur	2100 mm	Déchargement par grue/gerbeur ob	oui
profondeur	1250 mm	certification TRSG	répond aux exigences TRGS 510
équipement conteneur	bras séparateurs pliants avec chaîne de sécurité	Poids	214 kg
exécution tablette	sans soubassement		

## Accessoires

521536		rampe pour cabine pour bouteilles de gaz, hauteur x longueur x largeur 130 x 740 x 750 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
700173		Déchargement par grue/chariot élévateur

## Cela s'adapte aussi ...

202906		diable pour bouteilles, force 100 kg, pour 1x40/50 l bouteilles, protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein
202916		diable pour bouteilles, force 100 kg, pour 1 x 11 kg de gaz de propane bouteilles, protection de la charge avec porte-bouteille avec chaîne de sécurité, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein
510903		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525753		symbole de danger, facilement inflammable, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm