

Cascoo Roue encastrable

force 200 kg, avec bandage TPE,
diamètre 160 mm, moyeu avec
roulement à rouleaux, jante en
polypropylène

Numéro d'article: 243305



Roue encastrable

- force 200 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 160 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en polypropylène

Détails techniques

manutention dynamique	roues	Ø de roue	160 mm
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de jante	polypropylène
modèle	Roue	roulement	roulement à rouleaux
charge	200 kg	frein	sans
pneumatique	TPE	Poids	0,67 kg

