

C+P

armoire à portes coulissantes

vitrée

ERGO

ERGO



hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1200 x 500 mm, 1 niveau avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à poussoir, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair



5 YEARS WARRANTY



Numéro d'article: 524846

C+P Armoire d'outillage et de rangement ERGO

avec portes coulissantes vitrées

armoire à portes coulissantes vitrée



- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1200 x 500 mm
- structure en acier soudée
- structure en tôle d'acier
- porte coulissante vitrée
- vitre en verre acrylique de 3 mm d'épaisseur
- système silencieux à glissières en plastique et galets spéciaux sur roulements à billes
- 1 niveau avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- avec tapis en caoutchouc strié
- avec poignée à étrier
- verrouillable avec serrure à poussoir
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie




Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de face avant	thermolaqué
type d'armoire	armoire d'atelier	système de fermeture	serrure à poussoir
type de porte	porte coulissante vitrée	soubassement	socle
hauteur	1000 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	1200 mm	tablette réglable au pas	15 mm
profondeur	500 mm	surface de tablette	galvanisé
équipement armoire	tablettes	cloison de séparation médiane	non
nombre de tablettes/niveaux	1 pièce	poignée	poignée à étrier
type tablette/niveau	tablette en acier	verrouillable	oui
charge tablette	70 kg	roulant	non
conducteur d'électricité	non	certification	GS // TÜV
couleur du corps	gris clair // RAL7035	garantie	5 années
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	Poids	46,26 kg
surface de corps	thermolaqué		

Accessoires

230287		serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
405507		tablette pour Armoire de rangement, largeur x profondeur 930 x 500 mm, pour une charge max. par tabl. de 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE