

Blume Förderanlagen draagrol



loopvlak van kunststof,
draagvermogen 29 kg, lengte x
diameter 400 x 50 mm, met
schroefdraadas



Artikelnummer: 105315

Blume Förderanlagen Draagrol

Enkele rol

draagrol

- loopvlak van kunststof
- draagvermogen 29 kg
- lengte x diameter 400 x 50 mm
- met schroefdraadas
- inspanlengte 419 mm

Technische details



transporttechniek	transportbaan	lengte	400 mm
baantype	rollenbaan	diameter	50 mm
baancomponent	rol	type as	schroefdraadas
roltype	draagrol	spanlengte	419 mm
materiaal	kunststof	gewicht	0,6 kg
draagvermogen	29 kg		

Dit past ook bij ...

505362



afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart

520983		mobile schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatschema, lijnbreedte 30 - 100 mm