

RAPIDLIFT schaarhefwagen

RAPID
LIFT

draagvermogen 1000 kg, vork
lengte x breedte 1150 x 160 mm,
draagbreedte 540 mm, zwenkwielen
met polyurethaan-banden, breedte
x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen met
polyurethaan-banden, breedte x Ø
50 x 82 mm

Artikelnummer: 119874



RAPIDLIFT Hoogheffende palletwagen

Draagvermogen 1000 kg

schaarhefwagen

- draagvermogen 1000 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 160 mm
- draagbreedte 540 mm
- zwenkwielen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm
- vorkrollen met polyurethaan-banden, breedte x Ø 50 x 82 mm
- hefhoogte 800 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- hefbeweging per pompslag met last/zonder last 14 - 18 / 26 - 44 mm
- zeer stabiel dankzij automatische zijsteunen
- vorken van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
- torsiestijve staalconstructie
- disselgreep voor de functies heffen - rijden - neerlaten
- dissel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- stuuruitslag 205 °
- compacte hydraulica met telescoopcilinder


- met regelbare automatische daalinrichting
- met overpompbeveiliging
- zuiger hardverchromd en gepolijst
- lengte 1505 mm
- lastzwaartepunt 600 mm
- gewicht 98 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	heffing per pomp met last	14-18 mm
hefwagentype	schaarhefwagen	heffing per pomp zonder last	26-44 mm
draagvermogen	1000 kg	snelheffing	ja
lengte vork	1150 mm	bediening wielonderstel	handmatig
vorkbreedte	160 mm	materiaal	staal
draagbreedte	540 mm	kleur vork	vermiljoen // RAL2002
lengte	1505 mm	oppervlak vork	m. poedercoating
materiaal zwenkwiel	polyurethaan	materiaal dissel	staal
breedte zwenkwielen	50 mm	kleur dissel	zwart
diameter zwenkwielen	200 mm	oppervlak dissel	m. poedercoating
materiaal vorkwielen	polyurethaan	stuuruitslag	205 °
breedte vorkwiel	50 mm	type hydraulica	compacte hydraulica met telescoopcilinder
diameter vorkwiel	82 mm	oppervlak zuiger	hardverchromd en gepolijst
hefhoogte (min.)	85 mm	lastzwaartepunt	600 mm
hefhoogte (max.)	800 mm	gewicht	98 kg
bediening heffing	handmatig/hydraulisch		

Dit past ook bij ...

148638		wegwerppallet, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 800 mm, van PE-regeneraat in antraciet
149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood

407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
626475		Gaasboxpallet, hoogte x lengte x breedte 970 x 1200 x 800 mm, draagvermogen 1500 kg, gelakt in RAL7030 steengrijs, wanden doorbroken met 2 kleppen, legbord gesloten