

MUNK staande trap

trap eenzijdig, 7 treden met R13-laag (incl. bordes), standhoogte 1,64 m, bordes breedte x diepte 250 x 256 mm, balklengte 2,31 m, van aluminium

Artikelnummer: 142699



MUNK Veiligheidsladder

staande trap

- trap eenzijdig
- 7 treden met R13-laag (incl. bordes)
- standhoogte 1,64 m, bordes breedte x diepte 250 x 256 mm
- diepte trede 80 mm
- balklengte 2,31 m
- trede-boomverbinding afgekant
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- antislip nivello®-ladderschoenen aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 11 kg

Technische details

stijgtechniek	staande trap	verrijdbaar	nee
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	afgekant
gebruik	eenzijdig	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging

lengte paal	2,31 m	veiligheidsbeugel	ja
standhoogte	1,64 m	spreidbeveiliging	ja
breedte sokkel	250 mm	ladder uitvoering	eendelig
diepte sokkel	256 mm	opbergbak	nee
treden aantal	7	ladder voor op de trap	nee
type trede/sport	treden met R13-laag	onderbouw	antislip nivello®-ladderschoenen
diepte trede	80 mm	gewicht	11 kg
in-/uitklapbaar	ja		

Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvallon, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE