

## bac sur roulettes

force 500 kg, hauteur x longueur x largeur 1830 x 810 x 724 mm, hauteur utile 1650 mm, rehausses : 2 parois (grillagées), structure en acier galvanisé coloris bleu, plateforme en bois, avec bandage polypropylène



Numéro d'article: 220086

## Roll-conteneur

bac sur roulettes




- force 500 kg
- hauteur x longueur x largeur 1830 x 810 x 724 mm
- hauteur utile 1650 mm
- rehausses : 2 parois (grillagées)
- structure en acier galvanisé coloris bleu
- plateforme en bois
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- Ø de roue 108 mm
- avec bandage polypropylène

## Détails techniques





appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de plateforme	bois
type de chariot	bac sur roulettes	matériau de châssis	acier
rehausses	2 parois (grillagées)	surface de châssis	galvanisé
charge	500 kg	couleur du châssis	bleu
hauteur	1830 mm	emboîtable	non
longueur	810 mm	Ø de roue	108 mm
largeur	724 mm	pneumatique	polypropylène
hauteur utile	1650 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2

		fixes
plateforme	plein	Poids 29 kg

## Accessoires

102992		sangle en caoutchouc, pour bac sur roulettes, en caoutchouc
219977		sol en bois, force 150 kg, le fond est accroché, en bois et acier, galvanisé
220182		Porte-fiches pour bac sur roulettes, hauteur x largeur 270 x 160 mm, pour bac sur roulettes, en polypropylène/plastique, coloris semblable à RAL5010 bleu gentiane

## Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm