

Cascoo

Roulette pivotante avec trou de fixation



force 100 kg, avec bandage TPE, diamètre 150 mm, moyeu avec roulement à billes, longueur moyeu 36 mm, jante en polypropylène, fixation avec trou de fixation, Ø 11 mm

Mindestbestellmenge = 2 pièce

Numéro d'article: 243178



Roulette pivotante avec trou de fixation

- force 100 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 150 mm
- moyeu avec roulement à billes
- longueur moyeu 36 mm
- jante en polypropylène
- boîtier en acier galvanisée et passivée bleue
- fixation avec trou de fixation, Ø 11 mm
- Palier de pivotement avec Double couronne à billes

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	Diamètre du trou de fixation	11 mm
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	Roulette pivotante	palier de pivotement	Double couronne à billes
charge	100 kg	frein	sans
pneumatique	TPE	hauteur	185 mm

Diamètre de roue	150 mm	Longueur de moyeu	36 mm
matériau de jante	polypropylène	surface de boîtier	galvanisée et passivée bleue
roulement	roulement à billes	Poids	0,77 kg
élément de fixation	trou de fixation		