

Rollcart vatenkieper

voor 1 x 200 liter vat, vatensteun met rollen, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, hoogte x lengte x breedte 575 x 810 x 720 mm, met polyamide-banden

Artikelnummer: 402032



Rollcart Vatenkantelaar

vatenkieper

- voor 1 x 200 liter vat
- vatensteun met rollen
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x lengte x breedte 575 x 810 x 720 mm
- 2 wielen en 2 zwenkwielen
- met polyamide-banden
- wielnaaf met wiellager
- zwenkwielen met rem
- 5 jaar garantie



Technische details

transporttoestel transportwagen





wielen aantal/soort 2 wielen en 2 zwenkwielen

type kar	vatenkieper	banden	polyamide
capaciteit	1 x 200 liter vat	wiellager	wiellager
steekwagen uitvoering	zonder olieopvangbak	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
materiaal	staal	trapslede	nee
hoogte	575 mm	veiligheidsgreep	nee
lengte	810 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte	720 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
vatensteun	rollen	garantie	5 jaar
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	13 kg

Gerelateerde Producten

158288		opvangbak voor vatenkieper, opvangvolume 10 l, uitgerust met houder om eruit te trekken, van kunststof
402039		hijsstang voor vatenkieper, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Dit past ook bij ...

144744		gasflessenkast, voor 10 x 11 kg gasflessen of 4 x 33 kg gasflessen, hoogte x breedte x diepte 1435 x 860 x 720 mm, met dak, met vleugel deur, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
201077		vatenbok, voor 2 x 200 liter vat, vatensteun met hoek, hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
206148		vatpomp, voor diesel, stookolie, motor-, hydraulische en smeerolie met een maximale viscositeit van 2000 mPas, maximale pompcapaciteit 0,25 liter per hef beweging, dompelbuis lengte 920 mm
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag