

META

rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1002 x 604 mm, charge maximale par élément 600 kg / charge max. par tablette 80 kg, 5 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier de qualité / 5 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 488826



Das Lagersystem



META Rayonnage à boulonner pour classeurs

Rayonnage suivant

rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant





- Convient pour salles d'archives
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1002 x 604 mm
- charge maximale par élément 600 kg / charge max. par tablette 80 kg

- largeur x profondeur compartiment 1000 x 600 mm
- 5 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier de qualité / 5 hauteurs de classeur
- réglable au pas de 25 mm
- niveaux avec rebord antichute arrière contre la chute de classeurs
- les canaux longitudinaux en forme de M à 5 pliages garantissent un degré élevé de stabilité et de protection contre les blessures
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 2 échelles sur pieds en acier, matériel de montage, nombre de tablettes indiqué dans l'offre
- Produit livré démonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour une utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (21)
- 5 années de garantie
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- instruction de montage : liaison des montants et des tablettes par des équerres de fixation avec filetage intégré et vis à tête bombée





Détails techniques

type de meuble	rayonnage	utilisation	bilatéral
type de rayonnage	rayonnage pour classeurs	matériau	acier
rayonnage modulaire	système à visser	équipement rayonnage	tablettes
champ de rayonnage	rayonnage suivant	largeur de compartiment	1000 mm
convient pour (secteurs)	salles d'archives	profondeur de compartiment	600 mm
hauteur	1850 mm	charge maxi par élément	600 kg
largeur	1002 mm	surface de tablette	galvanisé
profondeur	604 mm	surface de montant	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	5 pièce	exécution couleur	galvanisé
hauteurs de classeurs	5 pièce	volume de livraison	rayonnage suivant avec 2 échelles sur pieds en acier, matériel de montage, nombre de tablettes indiqué dans l'offre
charge maxi par tablette	80 kg	livraison	démonté
type tablette/niveau	tablette en tôle d'acier	certification	GS // label de qualité RAL
équipement des tablettes / nivea	reb. antichute	garantie	5 années
stabilité des tablettes / niveau	canaux longitudinaux en forme de M // pliage de sécurité	Poids	25,222 kg
tablette réglable au pas	25 mm		

Accessoires

150072		kit de chevillage à pied pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
150074		chevillage mural pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
489192		tablette pour rayonnage pour classeurs, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
726152		rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1850 x 752 x 600 mm, charge maximale par élément 600 kg / charge max. par tablette 80 kg, 5 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier de qualité / 5 hauteurs de classeur, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

146193		mini chariot, force 50 kg, avec 3 plateau(x), hauteur x longueur x largeur 1065 x 650 x 360 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, Avec 2 tablettes en fil, 1 tablette en fil, avec bandage caoutchouc
528204		marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris gris, repose-pied diamètre 290 mm, soubassement avec 3 roulettes à ressort
529925		escabeau de bureau léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur d'estrade 0,85 m, largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg