

Kabelstrop

2 strengen, draagvermogen 0 - 45° / 45 - 60° 950 / 700 kg, nuttige lengte 1 m, kabel-Ø 8 mm, met ooghaak

Artikelnummer: 505016



Kabelstrop

met 2 strengen

kabelstrop

- 2 strengen
- draagvermogen 0 - 45° / 45 - 60° 950 / 700 kg
- nuttige lengte 1 m
- kabel-Ø 8 mm
- met ooghaak
- van staal
- conform DIN EN 13414-1 en de aanbevelingen van FSA

Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	aantal bundels	2 stuks
aanslagmiddel	kabelstrop	haaktype	ooghaak
draagvermogen (enkelvoudig direc	950 kg	kabel-Ø	8 mm
draagvermogen 0-45°	950 kg	materiaal	staal
draagvermogen 45-60°	700 kg	norm	DIN EN 13414-1 //

