

## Vuilcontainers

inhoud 1100 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 1450 x 1360 x 1060 mm, onderbouw 4 wielen met massief rubber-wielen

Artikelnummer: 951534



## Grote vuilcontainer

Vuilcontainers

- inhoud 1100 l
- romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- hoogte x breedte x diepte 1450 x 1360 x 1060 mm
- met schuifdeksel
- 2-voudig geboord voor vastschroeven
- deksel van staal
- onderbouw 4 wielen met massief rubber-wielen
- 1 zwenkwiel met rem
- kinderbeveiliging conform EN840-6

## Technische details

verwijdermiddel	Vuilcontainers	materiaal romp	staal
plaats van toepassing	buiten	oppervlak romp	verzinkt
inhoud	1100 l	vorm	hoekig

hoogte	1450 mm	materiaal deksel	staal
breedte	1360 mm	oppervlak deksel	verzinkt
diepte	1060 mm	onderbouw	4 wielen
verrijdbaar	ja	banden	massief rubber
plafond	ja	certificering	kinderbeveiliging EN840-6
type deksel	schuifdeksel	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
deksel functie	om vast te schroeven	gewicht	130 kg

## Dit past ook bij ...

202021		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 60 µm dik LDPE, in blauw
202835		afvalgrijper, grijppunt van kunststof, greepopening 105 mm, lengte 1050 mm, van aluminium, geëloxeerd
225063		Staannd blik met bezem, met straatbezem, steekplaat hoogte x breedte x diepte 190 x 410 x 385 mm, Werkbreedte 500 mm, steel 1400 mm lang
503898		Staande asbak, hoogte x diameter 730 x 400 mm, van staal, romp verzinkt met slag-en krasbestendige poedercoating in RAL7024 grafietgrijs, zandlopermodel
527154		Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel