

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **465-3002**

Artikel/Modell **SARO Gewerbekühlschrank mit Glastür,
Modell EGN 650 TNG**

GTIN **4017337054565**



- **Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl**
- **Glastür selbstschließend, abschließbar**
- **3 höhenverstellbare Roste**
- **Umluftkühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Digitale Temperaturkontrolle (Dixell)**
- **Isolierung - Stärke: 65 mm**
- **Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C**
- **Temp. +2 / +8 °C**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,215 kW**
- **Roste: 3x B 534 x T 650 mm (2/1 GN)**
- **Inhalt (brutto/netto): 650/465 Liter**
- **Außenmaße: B 740 x T 830 x H 2000 mm**
- **Gewicht: 147 kg**
- **Kältemittel: R 290**
- **Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A bis G)**

Ursprung China
Zolltarifnummer 84181020
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827