


em-BIURO PANEL 3060

oszczędność w nowym wymiarze
uniwersalne zastosowanie
lekka konstrukcja
3 wygodne opcje montażu
najwyższej jakości materiały



Ważny do 2021-07-01



MODEL e-BP	j.m.	18W D01	18W D02	25W D01	25W D02
Diody 2835 SMD LED	szt.	72 diody 2835 SMD LED			
Model zasilacza elektroniczny zintegrowany z układem PFC		DW18		DW25	
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65°C	lm	2520	2520	3750	3750
Maksymalny strumień świetlny oprawy 5K Tc65°C	lm	2326	2350	3230	3263
Maks. skuteczność świetlna oprawy	lm/W	129	131	129	131
Pobór mocy (+/-5%) Tj90°C	W	18	18	25	25
Barwa światła		standard 4000 K (5000 K na zamówienie)			
Wymiary zewnętrzne / Waga	mm/kg	596x296x18/2,1			

Ze względu na ciągłe udoskonalanie rozwiązań parametry w tabeli mogą ulec zmianie.

Klasa ochronności: II

Współczynnik mocy: 0,99


Współczynnik zniekształceń: <10%

Rodzaj dyfuzora: standard **D01** - tworzywo PMMA mikropryzmat
opcja **D02** - tworzywo PMMA satyna

ZASTOSOWANIE:

- oświetlenie biur, sklepów, mieszkań
- oświetlenie szkół, szpitali i innych budynków użyteczności publicznej

rozsył światła: opcja D01



rozsył światła: opcja D02

