


Magnetspule VACS-C-C1-3W

Teilenummer: 8025338

FESTO

Anschlussbild Form C, nach EN 175 301, 230 V AC/240 V AC/50-60 Hz.



Datenblatt

Merkmal	Werte
Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100%
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	230/240 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,3 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Elektrischer Anschluss	nach EN 175301-803 Form C
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PA Stahl
Werkstoffinformation Magnetspule	Kupfer Stahl Thermoplast
Werkstoffinformation Wicklung	Kupfer