

Scangrip

Akku-Arbeitsleuchte

STAR

Gehäuse aus Kunststoff,
Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom
500 - 1000 Lumen, Mit Powerbank mit
USB-Buchse, ergonomischer Griff,
Leuchtweite 0,5 m, Mit Akku



Artikelnummer: 254505



Akku-Arbeitsleuchte

- Höhe x Länge x Breite 98 x 156 x 103 mm
- Gehäuse aus Kunststoff
- Leuchtmittel: COB-LED
- Lichtstrom 500 - 1000 Lumen
- Mit Powerbank mit USB-Buchse, ergonomischer Griff
- Leuchtdauer 5 h
- Leuchtweite 0,5 m
- 2-stufig dimmbar
- Ladezeit 6 h
- Mit Akku
- Kompatibel mit Lithium-Ionen
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- 3 Jahre Garantie



Technische Details

Werkzeugtyp	Akku-Arbeitsleuchte	Leuchte Funktion	2-stufig dimmbar
Leuchtmitteltyp	COB-LED	Material Gehäuse	Kunststoff
Leuchtweite	0,5 m	Länge	156 mm
Leuchtdauer	5 h	Höhe	98 mm
Lichtstrom	500-1000 Lumen	Breite	103 mm
dimmbar	ja	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Spannungsversorgung	Akku	IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Akkutyp	Lithium-Ionen	Garantie	3 Jahre
Akkuleistung	5,2 Ah	WEEE- Registrierungsnummer	DE24837723
Ladezeit	6 h	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Leuchte Ausstattung	Powerbank mit USB- Buchse, ergonomischer Griff	Gewicht	0,78 kg