



## TEGERA® 2311

Tegen chemicaliën beschermende handschoen, 0,7\* mm (\*chem-layer) latex/neopreen, diamondgriepatroon, vlok-gevoerd, Cat. III, oranje, goedgekeurd voor hantering levensmiddelen, behalve voor vette levensmiddelen, voor algemene werkzaamheden

### EIGENSCHAPPEN

Hoog beschermingsniveau, flexibel, zeer duurzaam, goede grip, goede pasvorm

### SPECIFICATIE

TYPE HANDSCHOEN Wegwerphandschoenen en/of chemische bestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. III

MAATBEREIK (EU) 6, 7, 8, 9, 10

MATERIAAL Latex/neopreen

DIKTE 0,7\* mm (\*chem-layer)

BINNENKANT Vlok-gevoerd

GRIPPATROON Diamondgriepatroon

LENGTEBEREIK 320 mm

KLEUR Oranje

PAREN PER VERPAKKING/KARTONVERPAKKING 12/144

AQL 0.65

DISPLAY Tas

AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
6	2311-6	7340118354125
7	2311-7	7340118354217
8	2311-8	7340118354309
9	2311-9	7340118354392
10	2311-10	7340118354484

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.



## TEGERA® 2311

### KENMERKEN

Bescherming tegen chemicaliën, goedgekeurd voor hantering levensmiddelen

### VOORKOMT RISICO OP

Schuurverwondingen, aanraking met chemicaliën, aanraking met vocht, aanraking met damp

### PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met een chemisch risico, omgeving met een microbiologisch risico, omgevingen met een gevaar voor de gezondheid, bijtende omgevingen, natte omgevingen, vochtige omgevingen, vuile omgevingen, zware omgevingen

### PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Marinewerk, chemische werkzaamheden, werkzaamheden in de chemische technologie, laboratoriumwerk, reiniging

### PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN


Agriculture, chemical

### TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

**CE** 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 3110X  EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNP

 EN ISO 374-5:2016  NOT FOR FATTY FOOD  LATEX 

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2020-03-17

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 2311

### EU-TYPEONDERZOEK

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### CHEMISCHE WEERSTAND

Volgens EN 16523-1:2015. Neem voor meer gegevens contact op met Ejendals.

### BESCHRIJVING NALEVING

EN 420:2003 + A1:2009 Beschermende handschoenen - algemene vereisten en testmethoden

EU 2016/425

EN 388:2016 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's

Eigenschap	Bereikt niveau	Maximale prestaties
a) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	3	(4)
b) Weerstand tegen snijden (Index)	1	(5)
c) Scheurweerstand (Newton)	1	(4)
d) Perforatieweerstand (Newton)	0	(4)
e) Snijweerstand, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Schokbescherming, EN 13594:2015		(P)

### EN 388 - Testen

(specificeert de eisen die gelden voor elk veiligheidsniveau).

Prestatieniveau	1	2	3	4	5
a) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	100	500	2000	8000	
b) Weerstand tegen snijden (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Scheurweerstand (Newton)	10	25	50	75	
d) Perforatieweerstand (Newton)	20	60	100	150	

Prestatieniveau	A	B	C	D	E	F
e) Snijweerstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Level of protection/Prestatieniveau	P
f) Schokbescherming, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

Geschikt voor contact met levensmiddelen

EN ISO 374-5:2016 Beschermende handschoenen tegen

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com





order@ejendals.com

www.ejendals.com



**CE** 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 3110X  EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNP

 EN ISO 374-5:2016   

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

## TEGERA® 2311

gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen – Deel 5 terminologie en prestatie-eisen voor risico's met micro-organismen.

EN ISO 374-1:2016/Type A Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen – Deel 1: Terminologie en prestatie-eisen voor chemische risico's.

### Test volgens EN ISO 374-1:2016

Geteste chemische stof	A	K	L	M	N	P	S	T
Permeatieniveau	2	6	4	6	3	6	6	6
degradatie %	15,5	-6,8	21,0	18,4	23,4	3,4	X	8,1

### Permeatieniveaus worden als volgt gebaseerd op doorbraaktijden

Permeatieniveau	1	2	3	4	5	6
Minimumdoorbraaktijden (min)	10	30	60	120	240	480

Definitie van doorbraaktijd via de handschoenpalm (1ugm/cm<sup>2</sup>/min)

A: Methanol (CAS-nummer 67-56-1)

K: Natriumhydroxide 40% (CAS-nummer 1310-73-2)

L: Zwavelzuur 96% (CAS-nummer 7664-93-9)

M: Salpeterzuur 65% (CAS number 7697-37-2)

N: Azijnzuur 99% (CAS number 64-19-7)

P: Waterstofperoxide 30% (CAS number 7722-84-1)





S: Fluorwaterstofzuur 40% (CAS number 7664-39-3)

T: Formaldehyde 37% (CAS number 50-00-0)



CE 0598 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 3110X  EN ISO 374-1:2016/Type A AKLMNP

 EN ISO 374-5:2016  NOT FOR FATTY FOOD  LATEX 

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2020-03-17

4(4)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com