

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung


Werkstoff:

Spannbuchse 1.0711.
Zylinderschraube Stahl.

Hinweis:

Zylinderschraube DIN 912 wird mitgeliefert.
Bei 08926-081X12 Spannbuchse blank.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	D12	für Steckbohrbuchsen (D1)	D10	D11	L11	L12	L13	E2	R3	Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912
08926-051X08	5,1	bis 6,0	13	10	3	4	8	13,2	9,5	M5x16
08926-061X10	6,1	über 6,0 bis 12,0	16	12	4	5	10	19,7	15	M6x20
08926-081X12	8,1	über 12,0 bis 30,0	20	15	5,5	5	12	36,2	30	M8x25

Hinweis(e) zu diesem Artikel

DIN 173 Spannbuchsen Teil 1 Möchten Sie für Ihre Arbeiten Steckbohrbuchsen verwenden, so ist eine Anschaffung von DIN 173 Spannbuchsen zu empfehlen. Sie dienen zum Sichern der Steckbohrbuchsen und führen damit zu einem leichteren Arbeiten mit den Werkzeugen. Zu der Spannbuchse 1.0711 liefern wir außerdem die Zylinderschraube DIN 912 aus Stahl, sodass der separate Kauf einer solchen Zylinderschraube für die Funktionalität der Spannbuchse nicht notwendig ist. Sie ist in den Abmessungen M5x16, M6x20 und M8x25 erhältlich. Mit der Spannbuchse sichern Sie die Steckbohrbuchse und sorgen so für Sicherheit bei der Nutzung der Maschine. Sie ist in den folgenden drei Ausführungen vorhanden: mit einem Innendurchmesser bis zu 6 mm sowie von 6 bis 12 mm und von 12 bis 30 mm.