

Artikelnummer: 76068

Kurzbeschreibung: Bodemklepcontainer FB 750, gegalvaniseerd

Langbeschreibung: Bodemklepcontainer FB 750 met rubberen veren: Voor het verzamelen, opslaan en overgieten van recyclebare materialen. Ontgrendeling vanaf de bestuurderstoel met een trekkabel. Voorzien van rubbervering om de neerkiepende klep bij lediging te dempen. Bodemklep sluit vanzelf bij het terugplaatsen. Beveiligd tegen onbedoeld afglijden en kiepen. Inrijokers voor heftruck en kraan. 100 mm insteekhoogte - met vorkhefwagen te transporteren. Met 4 hijsogen (a^m 40 mm). Drievoudig stapelbaar. Insteekbeugels geschikt voor vorkdoorsnede 185 x 75 mm, vorkafstand: inhoud 0,5 - 1,0 cbm = 415 mm, inhoud 1,5 - 2,0 cbm = 615 mm. [ul] Lengte lepels ten minste 1100 mm Oppervlak: lakken naar keuze in oranje (RAL 2000), rood (RAL 3000), blauw (RAL 5012), groen (RAL 6011), grijs (RAL 7005) of in thermisch verzinkte uitvoering volgens EN ISO 1461 [ul] 0,75 cbm (FB 750) [ul] Afm. (lxbxh): 800 x 1200 x 1160 mm Gewicht: ca. 144 kg (gelakt), 155 kg (verzinkt) [ul]

