



Werkzeugwagen 4000871133

Inhalt Werkzeugsortiment:

57-teiliger Steckschlüssel-Satz 6,3 mm (1/4") + 12,5 (1/2") in Weichschaumeinlage 2/3 Modul:

6,3 mm (1/4"):

- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Außensechskant-Schrauben**
SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
- je 1 Verlängerung L: 55 / 147 mm
- 1 Kardangelenk L: 36,5 mm
- 1 Umschaltknarre L: 115 mm
- 1 Adapter auf 6,3 mm (1/4") Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Umschaltknarre

12,5 mm (1/2"):

- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Außensechskant-Schrauben**
SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 /
26 / 27 / 28 / 30 / 32 mm
- je 1 Verlängerung L: 123 / 248 mm
- 1 Kardangelenk L: 70 mm
- 1 Quergriff L: 298 mm
- 1 Umschaltknarre L: 275 mm

Bit 6,3 mm (1/4"):

- je 1 Bit für **Schlitzschrauben** 0,6 x 4,5 / 1,0 x 6,0 / 1,2 x 6,5 mm
- je 1 Bit für **Innensechskant-Schrauben** 3 / 4 / 5 / 6 / 8
- je 1 Bit für **Kreuzschlitz-Schrauben** (PH) 1 / 3
- je 1 Bit für **Pozidriv-Schrauben** (PZ) 1 / 2
- je 1 Bit für **Innen-TORX®-Schrauben** T 15 / 20 / 25 / 30
- 1 Adapter auf 6,3 mm (1/4") Innenvierkant
- 1 Bit-Halter

24-teiliger Steckschlüssel-Satz TORX® 6,3 mm (1/4") + 12,5 mm (1/2") in Weichschaumeinlage 1/3 Modul:

6,3 mm (1/4"):

- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Außen-TORX®-Schrauben**
E 5 / 6 / 7 / 8 / 10
- je 1 Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz für **Innen-TORX®-Schrauben** T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40

12,5 mm (1/2"):

- je 1 Steckschlüssel-Einsatz für **Außen-TORX®-Schrauben**
E 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20
- je 1 Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz für **Innen-TORX®-Schrauben** T 30 / 40 / 45 / 50 / 55
- je 1 Winkelschraubendreher für **Innen-TORX®-Schrauben**
T 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40

17-teiliger Ring-Maulschlüssel-Satz in Weichschaumeinlage 2/3 Modul:

- je 1 Ring-Maulschlüssel **Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil**
SW 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 /
22 / 24

4-teiliger Sicherungsring-Zangen-Satz in Weichschaumeinlage 1/3 Modul:

- je 1 Zange für **Außensicherungen** Form A / B
- je 1 Zange für **Innensicherungen** Form C / D

26-teiliger Schraubendreher-Satz

in Weichschaumeinlage 2/3 Modul:

- je 1 Schraubendreher mit **Aufhängeloch** im Griff für **Schlitzschrauben**
0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5 mm
- je 1 Schraubendreher für **Kreuzschlitz-Schrauben** (PH) 1 / 2
- Je 1 Schraubendreher für **Innen-TORX®-Schrauben**
T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30
- je 1 Schraubendreher mit **Schlagkappe** für **Schlitzschrauben**
0,8 x 4,5 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 7,0 mm
- je 1 Schraubendreher für **Kreuzschlitz-Schrauben** (PH) 1 / 2
- je 1 Winkelschraubendreher für **Innensechskant-Schrauben**
SW 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

8-teiliger Hammer- und Splittreiber-Satz in Weichschaumeinlage 1/3 Modul:

- 1 Schlosserhammer L: 250 mm
- je 1 Flachmeißel mit flachovalem Schaft 18 / 21 mm
- je 1 Splittreiber mit Handschutz 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

3-teiliger Zangen-Satz

in Weichschaumeinlage 1/3 Modul:

- 1 Universalzange L: 250 mm
- 1 Kraft-Seitenschneider L: 160 mm
- 1 Flachrundzange L: 165 mm

8-teiliger Doppel-Maulschlüssel-Satz in Weichschaumeinlage 1/3 Modul:

- je 1 Doppel-Maulschlüssel **Außen-Sechskant Profil**
SW 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 /
18 x 19 / 21 x 22

9-teiliger TORX®-Schraubendreher-Satz mit T-Griff in weichschaumeinlage 1/3 Modul:

- je 1 Schraubendreher für **Innen-TORX®-Schrauben**
T 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30

36-teiliger Bit-Satz 6,3 mm (1/4") in "BitE-Box":

- je 1 Bit für **Schlitzschrauben** 0,6 x 4,5 / 1,0 x 6,0 / 1,2 x 6,5 mm
- je 1 Bit für **Innensechskant-Schrauben** 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / mm
- je 1 bit für **Kreuzschlitz-Schrauben** (PH) 1 / 2 / 3
- je 1 Bit für **Pozidriv-Schrauben** (PZD) 1 / 2 / 3
- je 1 Bit für **Innen-TORX®-Schrauben** T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
- je 1 Bit für **Tamper-Resistant-TORX®-Schrauben** T 20H / 30 H
- 1 Bit-Adapter auf 6,3 mm (1/4") Innensechskant mit **Dauermagnet**
zum sicheren Festhalten von Bits und Schrauben

25 HSS-Spiralbohrer in Metall-Kassette:

- Durchmesser 1- 13 mm um 0,5 mm steigend