

Information produit

98 01 14

- Coudée
- Outil de base chromé
- Acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile

Clé polygonale contrecoudée

IEC 60900 DIN EN 60900



± 1000 V 

Informations générales

| | |
|----------------|-------------------------|
| Réf. | 98 01 14 |
| EAN | 4003773020240 |
| Poids | 147 g |
| Dimensions | 22 x 35 mm |
| Norme | DIN EN 60900 IEC 60900 |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC |
| conforme RoHS | non applicable |

Attributs techniques

| | |
|---------------------------|--------|
| Ouverture de clé S | 14 mm |
| Long. I max. | 195 mm |
| Épaisseur de tête a max. | 12 mm |
| Hauteur du coudage h max. | 24 mm |
| Largeur de tête b max. | 23 mm |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

