

## zuigheffer

verticaal draagvermogen 120 kg, 1 zuigscha(a)l(en) met Ø 210 mm, met handpomp en indicatie voor het behoud van de onderdruk, romp van aluminium, inhoud levering: in de koffer



Artikelnummer: 329232

## Zuigheffer

### met 1 zuigschaal






zuigheffer

- verticaal draagvermogen 120 kg
- geschikt voor grote, gladde transportgoederen
- 1 zuigscha(a)l(en) met Ø 210 mm
- met handpomp en indicatie voor het behoud van de onderdruk
- beklede greep met antislpeigenschappen voor veilig optillen
- romp van aluminium
- inhoud levering: in de koffer

## Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	zuigschalen aantal	1 stuks
hijswerktuigtype	plaatheffer	hefwerktuig uitrusting	handpomp en indicatie voor het behoud van de onderdruk
type plaatheffer	zuigheffer	greep	beklede greep met antislpeigenschappen
verticaal draagvermogen	120 kg	materiaal	aluminium
geschikt voor (product/materiaal diameter schijven)	grote, gladde transportgoederen 210 mm	inhoud levering	in de koffer
		gewicht	1,78 kg

## Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm