

## BS-ROLLEN roulette fixe

force 300 kg, avec bandage élastique, diamètre x largeur 160 x 50 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en aluminium, fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm

Numéro d'article: 510127



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette fixe

roulette fixe

- force 300 kg
- avec bandage élastique
- Non tachante
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier
- diamètre x largeur 160 x 50 mm
- moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 12 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	195 mm
modèle	roulette fixe	longueur de moyeu	60 mm

charge	300 kg	trou de moyeu	20 mm
pneumatique	élastique	largeur de roue	50 mm
Ø de roue	160 mm	propriété surface de roulement	Non tachante
matériau de jante	aluminium	longueur de plaque	135 mm
roulement	roulement à rouleaux	largeur de plaque	110 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	distance trou de vis	105x75/80 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	12 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	Poids	2,35 kg

## Accessoires

510132



roue, force 300 kg, avec bandage élastique, diamètre x largeur 160 x 50 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en aluminium

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés