

Rollcart Bordwandwagen



Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 850 x 470 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 4 Bordwände (Vollwand), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 157979

Rollcart Bordwandwagen

Bordwandwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 850 x 470 mm
- Ladehöhe 245 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 4 Bordwände (Vollwand)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 245 x 920 x 500 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung

Technische Details

| | | | |
|-------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Schiebebügel | 1 Stück |
| Wagentyp | Plattformwagen | klappbar | nein |
| Plattformwagentyp | Bordwandwagen | Sicherungsrand | nein |
| Traglast | 600 kg | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |

| | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Ladehöhe | 245 mm | Bereifung | TPE |
| Ladeflächenlänge | 850 mm | Radlager | Rillenkugellager |
| Ladeflächenbreite | 470 mm | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit Feststellern |
| Material Plattform | Holz | Rad-Ø | 160 mm |
| Aufbauten | 4 Bordwände (Vollwand) | Höhe | 245 mm |
| Höhe Aufbauten | 230 mm | Länge | 920 mm |
| nestbar | nein | Breite | 500 mm |
| Material | Stahl | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Farbe | enzianblau // RAL5010 |
| Euronorm | nein | Gewicht | 39 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 157956 |  | Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 160 mm |
| 158397 |  | Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 158398 |  | Drahtkorb für Transportwagen, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 520 x 195 mm |
| 158401 |  | ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 300 kg, Rad Ø 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 158404 |  | Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff |
| 158411 |  | Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 150 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 158416 |  | Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 160 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 158420 |  | Schreibtafel, aus Holz, Hochformat für DIN A4 |
| 158421 |  | Schreibtafel, aus Holz, Querformat für DIN A4 |
| 158425 |  | Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |