


## Thurmetall Werkstattwagen

### Workman Workshop Trolley Pro

Höhe x Breite x Tiefe 955 x 850 x 535 mm, Schublade innen B x T 600 x 450 mm, 6 Schubladen, Verschießbar mit Zentralverschluss, Korpus in RAL7016 Anthrazitgrau, Front in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 243750



### Werkstattwagen

- Höhe x Breite x Tiefe 955 x 850 x 535 mm
- Traglast 250 kg
- Schubladen Höhe 4x75 mm/1x150 mm/1x200 mm
- Schublade innen B x T 600 x 450 mm
- Traglast je Schublade 40 kg
- 6 Schubladen
- Mit Auszugssperre
- Verschießbar mit Zentralverschluss
- Seitenwände mit Systemlochung
- Mit praktischem Schiebebügel
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- mit Vollgummi-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern
- Konstruktion aus Stahlblech
- Korpus in RAL7016 Anthrazitgrau



THURMETALL

- Front in RAL7035 Lichtgrau
- 2 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Auszugssperre	ja
Wagentyp	Werkstattwagen	Schiebebügel	ja
Höhe	955 mm	abschließbar	ja
Breite	850 mm	Schließsystem	Zentralverschluss
Tiefe	535 mm	fahrbar	ja
Material	Stahlblech	Unterbau	Rollen
Schrank Ausstattung	6 Schubladen, Kunststoffplatte, Lochplatte, Schiebepügel	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Seitenwand	mit Systemlochung	Durchmesser Rad	125 mm
inkl. Werkzeug	nein	Bereifung	Vollgummi
Traglast	250 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Schubladen Anzahl	6 Stück	Farbe Korpus	anthrazitgrau // RAL7016
Schubladen Anzahl x Höhe	4x75 mm/1x150 mm/1x200 mm	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Breite Schublade innen	600 mm	Garantie	2 Jahre
Tiefe Schublade innen	450 mm	Gewicht	52 kg
Schubladentraglast	40 kg		