

LISTA

Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 850 x 2000 x 800 mm, Tischplatte aus Buche, Traglast 360 kg, Gestellausführung 2 Container, Ausstattung: 9 Schubladen, Verschließbar mit Code Lock, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung



Artikelnummer: 530816

LISTA



LISTA Werkbank

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 850 x 2000 x 800 mm
- Tischplatte aus Buche
- Plattenstärke 50 mm
- Traglast 360 kg
- Gestellausführung 2 Container
- Ausstattung: 9 Schubladen
- links 5 Schubladen
- rechts 4 Schubladen
- Schubladen Höhe 1x50 mm/4x100 mm/1x150 mm/1x200 mm/2x300 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 459 x 612 mm









- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Mit Einzelauszugssperre
- Mit Griffleiste
- Verschießbar mit Code Lock
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 10 Jahre Garantie auf Gestell und Unterbauten

Technische Details











Möbeltyp	Tisch	Schubladen Anzahl x Höhe	1x50 mm/4x100 mm/1x150 mm/1x200 mm/2x300 mm
Tischtyp	Werkbank	Nutzbreite Schublade	459 mm
Gestellausführung	2 Container	Nutztiefe Schublade	612 mm
Gestellform	4-Fußgestell	Schubladentraglast	75 kg
Höhe	850 mm	Auszug Schublade	100 %
Breite	2000 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Tiefe	800 mm	Griff	Griffleiste
Stärke Platte	50 mm	Material Platte	Buche
Traglast	360 kg	Material Gestell	Stahl
höhenverstellbar	nein	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Werkbank Ausstattung	Schubladen	Schließsystem	Code Lock
Unterbauten links	5 Schubladen	fahrbar	nein
Unterbauten rechts	4 Schubladen	Garantie spezial	10 Jahre // Gestell und Unterbauten
Schubladen Anzahl	9 Stück	Gewicht	222 kg

Zubehör

508528		Schubladeneinsatzset, 2 x Schlitzwand + 3 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 459 x 612 mm
508529		Schubladeneinsatzset, 2 x Schlitzwand + 3 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 150 mm, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 459 x 612 mm
508530		Schubladeneinsatzset, 2 x Schlitzwand + 3 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 459 x 612 mm
508531		Schubladeneinsatzset, 3 x Schlitzwand + 8 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 459 x 612 mm
508533		Schubladeneinsatzset, 3 x Schlitzwand + 8 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 459 x 612 mm
508535		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 12 x BxT 150x75 mm, 6 x BxT 150x150 mm, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 459 x 612 mm
508538		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 12 x BxT 150x75 mm, 6 x BxT 150x150 mm, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 459 x 612 mm
508539		Mulden-Set, 12 Muldentteile (4-teilig) + 50 Muldenwände, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 459 x 612 mm, In rot

508587		Schubladeneinsatzset, 4 x Schlitzwand + 25 x Trennblech, passend für Fronthöhe 50 mm, Breite x Tiefe 459 x 612 mm
508589		Schubladeneinsatzset, 4 x Schlitzwand + 25 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 459 x 612 mm
508590		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 28 Kästen, 16 x BxT 75x75 mm, 8 x BxT 150x75 mm, 4 x BxT 150x150 mm, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite x Tiefe 459 x 612 mm
508666		Schubladeneinsatzset für Werkbank, 2 Trennwände, passend für Fronthöhe 100 mm
508667		Schubladeneinsatzset für Werkbank, 2 Trennwände, passend für Fronthöhe 150 mm
508668		Schubladeneinsatzset für Werkbank, 2 Trennwände, passend für Fronthöhe 200 mm
508675		Schubladeneinsatzset für Werkbank, 30 Muldenteile + 12 Muldenwände, passend für Fronthöhe 50 mm

Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau