

AS-i Datenkoppler K60 digital 4DI/4DQ, virtuell, IP67 Modul belegt 2 Adressen Montageplatte 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen



Allgemeine technische Daten

Ausführung des Produkts	AS-Interface Datenkoppler
Typ	4 Eingänge / 4 Ausgänge (virtuell)
Ausführung des Slave-Typs	Standard-Slave
E/A-Konfiguration	7
ID/ID2-Code	F/F
Anzahl E/A-Buchsen	0
AS-Interface Gesamtstromaufnahme max.	70 mA
Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation	26,5 ... 31,6 V
Erdungsanschluss	nicht erforderlich
Adressierung	Frontadressierbuchse
Lieferhinweis	Lieferung der Module erfolgt ohne Montageplatte
Hinweis	Modul benötigt in beiden AS-i Netzen eine Adresse

Eingänge

Anzahl der Digitaleingänge	4
Eingangsbeschaltung	Transistor PNP

Ausgänge

Anzahl der Digitalausgänge	4
-----------------------------------	---

Ausgänge Spannungsversorgung, extern DC 24 V	nicht erforderlich
Ausgänge	
• Watchdog	nicht erforderlich

Belegung der Datenbits

Belegung der Datenbits	
• Buchse 1	nicht belegt (verschlossen)
• Buchse 2	nicht belegt (verschlossen)
• Buchse 3	nicht belegt (verschlossen)
• Buchse 4	nicht belegt (verschlossen)
• Buchse 5	nicht belegt (verschlossen)
• Buchse 6	nicht belegt (verschlossen)
• Buchse 7	nicht belegt (verschlossen)
• Buchse 8	nicht belegt (verschlossen)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C
Schutzart IP	IP67

Anzeige

Statusanzeige	
• Anzeige E/A	LED gelb
• Anzeige AS-Interface/Diagnose	LED grün/rot

Mechanische Daten

Breite	60 mm
Höhe	152 mm
Tiefe	29 mm
Befestigungsart	Hutschienen-/Wandmontage über Montageplatte für Kompaktmodul K60

Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektro- magnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung
-----------------------------	--	-----------------------



[Sonstige](#)

Schiffbau



sonstiges

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK1408-8SQ00-0AA3>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1408-8SQ00-0AA3>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1408-8SQ00-0AA3>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1408-8SQ00-0AA3&lang=de



letzte Änderung:

23.11.2020