

Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel  
Metallhebel mit Kunststoffrolle 22 mm



|                                                                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produkt-Markename</b>                                                                                 | SIRIUS                             |
| <b>Produkt-Bezeichnung</b>                                                                               | Antriebskopf für Positionsschalter |
| <b>Produkttyp-Bezeichnung</b>                                                                            | 3SE5                               |
| <b>Hersteller-Artikelnnummer</b>                                                                         | <a href="#">3SE5000-0AF01</a>      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>des mitgelieferten Antriebskopfs für Positionsschalter</li> </ul> |                                    |

## Allgemeine technische Daten

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produktfunktion</b>                                                 |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwangsöffnung</li> </ul>        | Ja           |
| <b>Schockfestigkeit</b>                                                |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-27</li> </ul> | 30g / 11 ms  |
| <b>Schwingfestigkeit</b>                                               |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß IEC 60068-2-6</li> </ul>  | 0,35 mm / 5g |
| <b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b>                          |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>typisch</li> </ul>              | 15 000 000   |
| <b>Material des Gehäuses des Schalterkopfs</b>                         | Kunststoff   |
| <b>Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009</b>                      | T            |
| <b>Wirkprinzip</b>                                                     | mechanisch   |
| <b>Mindestbetätigungskraft in Betätigungsrichtung</b>                  | 10 N         |

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne |
|----------------------------------------------------------------------|------|

### Gehäuse

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Beschichtung des Gehäuses | sonstige |
|---------------------------|----------|

### Antriebskopf

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ausführung des Betätigungselements | Winkelrollenhebel, Metallhebel, Kunststoffrolle |
| Normbezeichnung des Schalterkopfs  | EN 50041                                        |
| Form des Schalterkopfs             | Rolle                                           |
| Außendurchmesser des Schalterkopfs | 22 mm                                           |

### Kommunikation/ Protokoll

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Ausführung der Schnittstelle | ohne |
|------------------------------|------|





### Umgebungsbedingungen

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne |
|--------------------------------------|------|

### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Einbaulage      | beliebig                       |
| Befestigungsart | Verriegelbare Steckbefestigung |

### Approbationen/ Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung                                                                | Konformitätserklärung                                                                           | Prüfbescheinigungen                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CSA | <br>UR       | <br>EAC |
|                                                                                            | <br>EG-Konf. | <a href="#">Sonstige</a>                                                                   |
|                                                                                            |                                                                                                 | <a href="#">Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis</a>                                          |

### Sonstige

[Bestätigungen](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<https://www.siemens.de/ic10>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AF01>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AF01>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AF01>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AF01&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AF01&lang=de)



letzte Änderung:

19.10.2020