

VARIOfit Schrankwagen

Traglast 500 kg, mit 1 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1245 x 785
mm, 3 Wände (Drahtgitter), 1
Doppelflügeltür, 4 Böden, Gestell in
RAL7016 Anthrazitgrau, mit TPE-
Bereifung

Artikelnummer: 226028



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Schrankwagen

mit Gitterwänden

Schrankwagen


- Traglast 500 kg
- mit 1 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1245 x 785 mm
- 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, 4 Böden
- Gestell in RAL7016 Anthrazitgrau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 1810 x 1315 x 910 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager

- Lenkrollen mit EasySTOP
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie




Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Schrankausführung	mit Türen
Wagentyp	Schrankwagen	Schiebebügel	1 Stück
Material	Stahl	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	500 kg	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	1245 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Ladeflächenbreite	785 mm	Rad-Ø	200 mm
Höhe	1810 mm	Radlager	Kugellager
Länge	1315 mm	elektrisch leitend	nein
Breite	910 mm	Radanordnung	rechteckig
Etagen Anzahl	1 Stück	Farbe	anthrazitgrau // RAL7016
Etagenausrichtung	gerade	Garantie	12 Jahre
Wandtyp	Drahtgitterwand	Gewicht	140 kg
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, 4 Böden		

Zubehör

401869		Einlegeboden für Schrankwagen, Länge x Breite 1245 x 785 mm, aus Holz in Dekor Buche
--------	---	--

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
323269		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 200 x 350 / 300 mm, Aus Polyethylen in blau
551220		Wellpapp-Faltkarton, aus Karton in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 600 x 400 mm