

ROLINE ProSecure II 700

Art.nr.	19.40.1081
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	19.40.1081
EAN (een stuk)	7611990154807

roline[®]
Designed for Professionals



Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	UPS
Produkt type	UPS Online
Kleur	grijs
Inhoud	UPS, Software, Kabelset
Classificatie volgens IEC 62040-3	VFI-SS-111
UPS Technologie	Online
Vermogensklasse	600 ... 900 VA
Spanningssterkte (VA/W)	700 / 490
Bereik	95 %
Backup tijd	5 min
Backup tijd bij vol/half belast.	5 / 9 min
Gewicht	15 kg
Afmeting (HxBxD)	235 x 155 x 410 mm

Bouw type	Tower
Stroom (Ingang)	160-230V
Stroom (Uitgang)	230V
Uitgangspannings regeling	+ - 2%
Frequentie	50Hz ± 3%
Aansluiting (Ingang)	IEC 320 C14
Ausgänge	4
Aansluiting (Uitgang)	4 x IEC 320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz
Overspanningsbeveiliging	EMI,- RFI-Filter
Max. Aantal Looptijd uitbreidingseenheden	2
Looptijd uitbreidingseenheden	2
Slots tbv Adapterkaart	1
Inschuifslot tbv Adapterkaart	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	ja
USB 2.0 Interface	ja
Hot Swap Batterijen	ja voorzijde
Bypass	automatisch + handmatig
Extra Overspanningsbeveiliging	nee
Gebruiksindicatie	Display
Gebruiksindicatie LED	5
Gebruiksindicatie Display	LCD
Incl. Management Software OS	Windows
Interne Koeling	Aktieve, Cooler

Omgevingstemperatuur 0 - 40 °C

Überbrückungszeit

Leistung (VA / W) mit 0 / 1 / 2 Batteriepacks (Minuten) nach Herstellerangabe

700 / 490

6 / 33 / 67

630 / 441

7 / 39 / 77

560 / 392

8 / 45 / 87

490 / 343

10 / 55 / 102

420 / 294

13 / 67 / 125

350 / 245

18 / 80 / 150

280 / 196

24 / 105 / 200

210 / 147

38 / 150 / 280

140 / 98

60 / 240 / 450

70 / 49

95 / 500 / 900