


N 30, BACKOFEN, 60 X 60 CM, SCHWARZ B2CCJ7AK3



A^{*}
A^{**}
D



Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TI15X0 VarioClip, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelloses Speisenthermometer, Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z166CAX0 Zwischenbodenset für FlexDesign&Seamless, Z1913X0 Backstein, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Optimale Garergebnisse: Air Fry, CircoTherm®-Heißluftsystem und pyrolytische Selbstreinigung.

- ✓ Air Fry und Air Fry-Backblech: für knusprige Hähnchenflügel und knackiges Gemüse.
- ✓ Pyrolytische Selbstreinigung mit Easy Clean: Das beste Duo für optimale Reinigung.
- ✓ LED-Touchsteuerung: intuitive und benutzerfreundliche Navigation per Fingertipp.
- ✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- ✓ Automatikprogramme – Helferlein für die richtigen Zeit- und Temperaturstellungen

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau
Integriertes Reinigungssystem: Pyrolytisch+Hydrolytisch
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x594x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 675x660x690 mm
Material der Blende: Glas
Material der Tür: Glas
Nettogewicht: 37.1 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
Beheizungsarten:	Air Fry, Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill
Länge Anschlusskabel: 120 cm
EAN-Nummer: 4242004281184
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
Energieeffizienzklasse ¹ : A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):	0.94 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 81.2 %
Anschlusswert: 3600 W
Absicherung: 16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech



4 242004 281184

¹ Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzskala von A+++ bis D klassifiziert

N 30, BACKOFEN, 60 X 60 CM, SCHWARZ B2CCJ7AK3

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Circo Therm® sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

Design

- LED Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Automatikprogramme
- 10 Automatikprogramme
- Profilgriff
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse

Zubehör

- Air Fry- & Grillblech
- Kombirost
- 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe FensterTemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Starttaste

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer

Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)



- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 30, BACKOFEN, 60 X 60 CM, SCHWARZ
 B2CCJ7AK3

Maßzeichnungen



Maße in mm



Einbau mit einem Kochfeld.

