

## hofs rayonnage ESD - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1010 x 535 mm, charge max. par tablette 140 kg, 5 niveaux avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en type RAL7035 gris clair, niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en type RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 228261



hofs  
REGALSYSTEME



## hofs Rayonnage ESD

### Champ de montage

rayonnage ESD - rayonnage suivant



- Convient pour zones protégées EPA
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1010 x 535 mm
- charge max. par tablette 140 kg
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 500 mm
- 5 niveaux avec tablette en acier
- Réglable au pas de 25 mm

- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- Stabilité élevée grâce aux croisillons
- structure en acier
- montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en type RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en type RAL7035 gris clair
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- résistance de fuite conformément à DIN EN 61340-5-1:2005, procédé de contrôle selon DIN EN 61340-2-3:20000
- 5 années de garantie
- pour votre sécurité : conformément au règlement 108-007 de la DGUV, les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être protégés contre le basculement

## Détails techniques

|                             |                     |                                  |  |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|--|
| type de meuble              | rayonnage           | tablette réglable au pas         | 25 mm  |
| type de rayonnage           | rayonnage ESD       | utilisation                      | unilatéral   |
| rayonnage modulaire         | système emboîtable  | type tablette/niveau             | tablette en acier  |
| champ de rayonnage          | rayonnage suivant   | surface de tablette              | avec revêtement en plastique   |
| convient pour (secteurs)    | zones protégées EPA | surface de montant               | avec revêtement en plastique   |
| conducteur d'électricité    | oui                 | stabilité / renfort / entretoise | croisillons  |
| matériau                    | acier               | couleur de la tablette           | type RAL7035 gris clair  |
| hauteur                     | 2000 mm             | couleur du montant               | type RAL7035 gris clair  |
| largeur                     | 1010 mm             | exécution couleur                | gris clair   |
| profondeur                  | 535 mm              | livraison                        | démonté  |
| charge maxi par tablette    | 140 kg              | certification                    | GS // label de qualité RAL   |
| nombre de tablettes/niveaux | 5 pièce             | norme                            | résistance de fuite conformément à DIN EN 61340-5-1:2005, procédé de contrôle selon DIN EN 61340-2-3:20000 |
| largeur de compartiment     | 1000 mm             | garantie                         | 5 années   |
| profondeur de compartiment  | 500 mm              | Poids                            | 25,327 kg  |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 228286 |  | tablette pour rayonnage ESD, largeur x profondeur 1000 x 500 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris type RAL7035 gris clair |
| 228291 |  | ancrage mural pour rayonnage ESD, réglable jusqu'à 45 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris type RAL7035 gris clair        |

**Cela s'adapte aussi ...**

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm  |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés   |
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc  |