

## armoire avec pupitre en acier inoxydable

hauteur x largeur x profondeur 1340 x 500 x 500 mm

Numéro d'article: 522044



## Armoire avec pupitre

armoire avec pupitre en acier inoxydable

- hauteur x largeur x profondeur 1340 x 500 x 500 mm
- structure en acier inoxydable
- porte à battants
- portes à fleur
- 2 niveaux avec tablette en acier inoxydable
- Réglable au pas de 25 mm
- force par plateau 45 kg
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle

### Détails techniques

type de meuble	armoire	tablette réglable au pas	25 mm
type d'armoire	pupitre	charge tablette	45 kg
type de pupitre	armoire avec pupitre	matériau	acier inoxydable
type de porte	porte à battants	roulant	non
hauteur	1340 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
largeur	500 mm	soubassement	socle
profondeur	500 mm	verrouillable	oui
nombre de	2 pièce	exécution porte	à fleur

tablettes/niveaux		
type tablette/niveau	tablette en acier inoxydable	Poids 56 kg

## Accessoires

522049		tablette en acier inoxydable pour armoire avec pupitre, largeur x profondeur 500 x 500 mm, force 45 kg, en acier inoxydable
--------	--	---

## Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé