

## KERN balance compteuse

plateforme en acier inoxydable,  
largeur x profondeur 300 x 225 mm,  
plage de pesage entre 0 et 3 kg,  
Lisibilité par incréments de 0,2 g

Numéro d'article: 531564



## KERN Balance compteuse

### pour pesages non soumis à l'obligation d'étalonnage

KERN balance compteuse





- non étalonnable
- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 300 x 225 mm
- plage de pesage entre 0 et 3 kg
- Lisibilité par incréments de 0,2 g
- avec les fonctions réglage (CAL), quantité, addition, Pre-Tare
- 3 affichages LC
- indice de protection IP00 : pas de protection contre la poussière/l'eau
- adaptateur secteur 230V/50 Hz, fonctionnement sans fil possible
- hauteur x largeur x profondeur 110 x 300 x 330 mm

## Détails techniques

type de balance	balance compteuse	hauteur	110 mm
étalonnable	non	largeur	300 mm
matériau de plateforme	acier inoxydable	profondeur	330 mm

largeur de plateforme	300 mm	fonction de comptage des pièces	oui
profondeur de plateforme	225 mm	étalonnage	oui
plage de pesage	0-3 kg	installation	table
lisibilité	0,2 g	Numéro d'enregistrement DEEE	DE80821200
balance fonctions	réglage (CAL), quantité, addition, Pre-Tare	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
indice de protection IP	00 : pas de protection contre la poussière/l'eau	Marque selon le registre allemand	KERN
alimentation	adaptateur secteur 230V/50 Hz, fonctionnement sans fil possible	Poids	4,2 kg
équipement balance	3 affichages LC		

## Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
407892		armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
528957		organisation du travail, 10 compartiments, hauteur x largeur 1282 x 315 mm, plateau(x) en plastique coloris gris