

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 25011431 Chariot à dossier de poussée avec plateau en PVC



Système modulaire. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Dimensions utiles 1000 x 600 mm. Plateau en PVC dur gris foncé, résistant aux intempéries et à la plupart des produits corrosifs. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	600
Hauteur de zone de chargement (mm)	270
Longueur totale (mm)	1125
Largeur totale (mm)	609
Hauteur totale (mm)	990
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	32
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976677897