

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 6980 Diabie élévateur jumelé



Construction en profilé et tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Treuil manuel à vis sans fin protégé par U en acier. Support de meuble avec revêtement en feutre. 2 roues pivotantes non traçantes confort Ø 160 x 50 mm, moyeu à roulement à billes. 1 sangle par diabie longueur 5 mètres. Hauteur en position basse : 10 mm. Levée : 300 mm. Dimensions extérieures (L x l x H mm) : 600 x 390 x 800 mm. Livraison par paire.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur totale (mm)	600
Largeur totale (mm)	390
Hauteur totale (mm)	800
Hauteur de levée (mm)	10 - 300
Type de pneu	Caoutchouc élastique bleu gris
Roues (mm)	160 x 50
Remarques	platine 300 x 110 mm
Poids (kg)	45
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	73269098
GTIN	4017976069807