

Productinformatie

95 12 160

KNIPEX StepCut

Kabelschaar



- Klein, licht, sterk: comfortabel knippen zonder te pletten, met een grootte van slechts 160 mm
- Merkbaar minder krachtinspanning vereist: de aders worden trapsgewijs doorgeknipt, voor een tot 40% eenvoudiger knipproces dan bij standaard kabelscharen van dezelfde lengte!
- Ergonomisch beenontwerp: optimaal snijgevoel, ook bij grotere kabeldiameters
- Knijpt meeraderige koper- en aluminiumkabels tot Ø 15 mm (50 mm²)
- Knijpt massieve koper- en aluminiumkabels tot 5 x 4 mm²
- Knijpt zonder te pletten
- Geschroefd scharnier: nauwkeurig, soepel, duurzaam
- Met klembeveiliging voor veilig werken
- Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 56 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	95 12 160
EAN	4003773085928
Schaar	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	225 g
Afmetingen	160 x 53 x 20 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	50 mm ²
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 15 mm
AWG	1 / 0

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



