

## Schake clôture mobile

élément : élément de porte, hauteur x largeur 1200 x 1200 mm, grosseur de la maille 300 x 100 mm, en acier galvanisées sendzimir, Équipé de protection anti-escalade avec fils saillants



Numéro d'article: 150134



## Schake Clôture mobile

### Élément portail

clôture mobile

- élément : élément de porte
- convient pour le extérieur
- Convient pour chantiers
- hauteur x largeur 1200 x 1200 mm
- grosseur de la maille 300 x 100 mm
- 3 mm d'épaisseur
- en acier galvanisées sendzimir
- Équipé de protection anti-escalade avec fils saillants






## Détails techniques

sécurisation de la système de barrières




hauteur de maille 300 mm

circulation			
système de barrières	Clôture	largeur de maille	100 mm
type de clôture	clôture mobile	épaisseur du fil	3 mm
lieu d'utilisation	extérieur	matériau	acier
convient pour (secteurs)	chantiers	surface	galvanisées sendzimir
module	élément de porte	équipement clôture de chantier	protection anti-escalade avec fils saillants
hauteur	1200 mm	Poids	6,5 kg
largeur	1200 mm		

## Accessoires

150133		Sécurité antidécrochage pour clôture mobile, hauteur x largeur 40 x 105 mm, en acier galvanisé à chaud
150137		Embase pour clôture mobile, hauteur x largeur x profondeur 185 x 700 x 500 mm, équipé de avec poignée de transport, en acier galvanisé à chaud
150139		Plaque de fond pour clôture mobile, hauteur x largeur x profondeur 150 x 130 x 160 mm, en acier galvanisé à chaud
150148		Traverse de stockage et de transport pour barrière, hauteur x largeur 170 x 1020 mm, équipé de espace pour 25 barrières, en acier galvanisé à chaud
150150		Embase pour clôture mobile, hauteur x largeur 125 x 220 mm, en béton
150153		Embase pour clôture mobile, hauteur x largeur 145 x 250 mm, en plastique recyclé, coloris noir
150157		Roulette pour porte barrière chantier, Ø de roue 200 mm, équipé de avec collier de fixation
150158		Collier d'assemblage pour clôture mobile, hauteur x largeur x profondeur 51 x 135 x 87 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

369088		poubelle, capacité 120 l, corps en polyéthylène gris, hauteur x largeur x profondeur 930 x 480 x 550 mm, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
527154		balai de voirie, Largeur de travail 600 mm, pour tous types de saleté sur sols rugueux
529543		corde de délimitation, bande longueur x largeur 500 m x 80 mm, en polyéthylène en rouge/blanc