




LED koudlichtunits van StarLight onderscheiden zich zowel door hoge kwaliteit in de afwerking als ook door uitstekende energie-efficiëntie dankzij milieuvriendelijke en duurzame LED-technologie.

De hoge kleurweergaveindex maakt dit model uitermate geschikt voor gebruik in de kwaliteitscontrole, bijvoorbeeld in drukkerijen, waar kleuren een belangrijke rol spelen.

- niet flikkerend licht door geoptimaliseerde, efficiënte electronica
- geheugenfunctie voor het vasthouden van de laatst gebruikte helderheidsinstelling
- robuuste aluminium behuizing in een modern design
- d.m.v. adapters aanpasbaar aan verschillende typen lichtgeleiders
- stapelbaar, horizontaal en verticaal opstelbaar
- inclusief netadapter met stekkers voor gebruik in de EU, UK en USA

Technische gegevens	
Lichtstroom i.g.v. benutting lichtgeleider 1 m × Ø 9 mm	425 lm
Kleurwarmte	4.000 K
Kleurweergaveindex	83
Aansluiting lichtgeleider	Ø 15 mm
Stroomverbruik	24 W
Werkstroom	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
LED levensduur	50.000 h (fabrieksspecificatie)
Afmetingen (L × B × H)	259 mm × 174 mm × 81 mm
Materiaal	geëloxeerd aluminium
Kleur	titanium en grijs
Gewicht	ca. 3,7 kg

Accessoires	
Zwanehals lichtgeleider 2-armig 450 mm	100-002929
Zwanehals lichtgeleider 3-armig 600 mm	100-003876
Flexibele lichtgeleider 1-armig 1600 mm	100-003906
Flexibele lichtgeleider 2-armig 800 mm	100-003901
Fibre optic kranslicht 52 mm	100-003890
Fibre optic kranslicht 66 mm	100-003894
Adapter voor Schott-lichtgeleider	100-005989

Leveringsomvang
LED koudlichtunit Roma LED2
netadapter met stekkers voor gebruik in de EU, UK en USA

**MADE
IN
GERMANY**

