

ZARGES

Fahrbare Podesttreppe

4 geriefte Stufen (inkl. Podest), 60°
Neigung, Aus Aluminium

Artikelnummer: 225108



ZARGES Rollbare Podesttreppe

für einen schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes

Fahrbare Podesttreppe

- Aufstieg einseitig
- 4 geriefte Stufen (inkl. Podest)
- Stufenbreite 1000 mm
- Höhe 0,99 m
- 60° Neigung
- Ausladung 1,06 m
- Aus Aluminium
- mit 2 Fahrrollen
- Gewicht 71 kg
- gemäß DIN EN ISO 14122

Technische Details

Steigtechnik	Podesttreppe	Ausladung	1,06 m
Material	Aluminium	Höhe	0,99 m
Nutzung	einseitig	fahrbar	ja
Stufen Anzahl	4	Leiter Ausstattung	2 Fahrrollen
Stufen-/Sprossentyp	geriefte Stufen	Norm	DIN EN ISO 14122
Breite Stufen	1000 mm	Gewicht	71 kg
Neigung	60 °		