



Description:

Raccords pour tuyaux souples avec manchon fileté R 3/4" x 1/2" (R 3/4" x 13 mm) en polyéthylène alimentaire incassable et inaltérable (PE-HD), couleur naturelle pour raccordement des flexibl

- très bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
- résiste aux températures extrêmes : -20° C à +70° C
- avec filetage mâle Ø d3 = R 3/4"
- avec sortie p. tuyau souple Ø d1= 13 mm et 1/2" (point d'alimentation)
- l = 50 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	532300
GTIN	4007228702026
Tarif douanier	39174000
Unité d'emballage (VE)	10

Couleur	naturel
Poids (kg)	0,01

Suremballage

Contenu en morceaux	10
T x B x H (mm)	250 x 250 x 85

Poids par récipient (kg)	0,1
--------------------------	------------

Palette

Nombre de cartons	336
Nombre de couches	8
L x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 0,83

Carton par étage	42
Poids (kg)	356,0