


■ DATENBLATT: HSEKU424PB

U/UTP KABEL CAT.5e 4x2xAWG24/1 PVC BLAU



■ ANWENDUNGSGEBIET

- Kabel für die Horizontal (Primär)- und für die Vertikal (Sekundär)- Verkabelung
- Installationskabel für den Einsatz in strukturierte Gebäudeverkabelungen
- Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klasse D wie:
 - ISDN
 - Ethernet 10 BaseT
 - Fast Ethernet 100 BaseTX
 - Gigabit Ethernet 1000 BaseT
 - Token Ring 4/16 Mbit/s
 - ATM 155 Mbit/s
 - VoIP (Voice over IP)
 - PoE (Power over Ethernet)

■ NORMUNG

- ISO/IEC 11801 (2002)
- EN 50173 (2002)
- EN50288-3-1 (2nd Ed.)

■ AUFBAU UND DIMENSIONEN

Leiteraufbau:

4 ungeschirmte verseilte Paare

Leiter:

massiver Kupferdraht 0,51 mm, AWG24/1

Isolation:

HDPE, Durchmesser 0,9mm (nom.)

Einzelschirm:

Keiner

Gesamtschirm:

Keiner

Schutzmantel:

PVC

Mantelstärke:

0,5 mm (nom.)

Außendurchmesser:

5,2 mm

Mantelfarbe:

Blau bzw. Grau

Aderfarben:

Paar 1 Blau – Weiß/Blau

Paar 2 Orange – Weiß/Orange

Paar 3 Grün – Weiß/Green

Paar 4 Braun – Weiß/Brown

■ ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Temperatur Bereich – Betrieb:	-10°C bis +60°C
Temperatur Bereich – Lagerung:	-20°C bis +60°C
Temperatur Bereich – Installation:	+ 0°C bis +50°C
Minimaler Biegeradius – Betrieb:	4x Außendurchmesser
Minimaler Biegeradius – Installation:	8x Außendurchmesser
Maximale Zugkraft:	90 N
Nominal Gewicht (Kabel):	30 kg/km
Kapazität:	max. 56 pF/m
Gleichstromwiderstand DCR:	max. 93,8 Ohm/km
NVP Ausbreitungsgeschwindigkeit:	0.69 c (nom.)
SKEW:	max. 45 ns/100m (1-100 MHz)
Wellenwiderstand:	100 ± 15 Ohm (1-125 MHz)

■ RoHS

- Konform zu EU Direktive 2002/95/EC

■ ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN BEI 20°C

Dampfung

Frequenz	4	8	10	16	20	25	31,25	62,5	100	125	MHz
Typisch	4,1	5,8	6,5	8,2	9,3	10,4	11,7	17,0	22,0	25,0	dB/100m

NEXT (Nahnebensprechen)

Frequenz	1	4	8	10	16	20	25	31,25	62,5	100	125	MHz
Typisch	65	56	51	50	47	45	44	42	38	35	34	dB

Power Sum NEXT

Frequenz	1	4	8	10	16	20	25	31,25	62,5	100	125	MHz
Typisch	62	53	48	47	44	42	41	39	35	32	31	dB

■ VERPACKUNG

- Spanholz-Einwegtrommel
- 500m Länge pro Trommel

BEZEICHNUNG	KUPFERZAHL (kg/km)	BESTELLNUMMER
U/UTP Kabel 4x2xAWG24/1 Cat.5e PVC blau	15	HSEKU424PB