

Termékinformációk

97 52 33

KNIPEX PreciForce®

Krimpelő fogó

- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Erőnövelés szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez
- Jól kezelhető a fogantyú kedvező beállításával, csekély a súlya, rövid kiviteli formája, ergonomiailag kialakított fogantyúkkal
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett



Általános

Cikkszám	97 52 33
EAN	4003773051862
Fogó	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	478 g
Méret	220 x 59 x 30 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	DIN 46234 és DIN 46235 szerinti szigetetlen összenyomható, cső- és préraruk, valamint DIN 46341 és DIN 46267 szerinti szigetetlen összenyomható összekötők, homlokillesztők és préselhető összekötők
Kapacitás négyzetmilliméter	0,5 — 10,0 mm ²
Fészkek száma	4
AWG	20 — 8

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk