

Durable châssis roulant

force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, hauteur de charge 160 mm, plateforme en plastique, avec rebord antichute, structure en polyéthylène coloris rouge, 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, avec bandage polypropylène



Numéro d'article: 146386



Durable Plateau roulant

châssis roulant

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 600 x 400 mm
- hauteur de charge 160 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- plateforme en plastique, avec rebord antichute
- structure en polyéthylène coloris rouge
- 2 roulettes pivotantes et 2 fixes
- avec bandage polypropylène

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	équipement de plateforme	rebord antichute
type de rouleur	châssis roulant	matériau de châssis	polyéthylène
charge	250 kg	couleur	rouge
norme européenne	oui	barre directrice	non
hauteur de charge	160 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes/2 fixes

longueur de plateau	600 mm	pneumatique	polypropylène
largeur de plateau	400 mm	Poids	3,46 kg
matériau de plateforme	plastique		